

**Strojný závitník HSS-E typ B, bez povlaku, MF: 12X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132840 12X1,25
GTIN	4045197073709
Trieda položky	12H

Popis

Prevedenie:
S lámačom triesok.

Technický opis

Stúpanie závitov	1,25 mm
Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Počet napínacích drážok	4
Počet rezných hrán Z	4
Ø závit	12 mm
Ø stopky D _s	9 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	36 mm
Druh závit	MF
Veľkosť závit	M12×1,25
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		