

Garant**TK fréza, diamant, Ø h10 DC: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 209515 12 |
| GTIN | 4045197467096 |
| Trieda položky | 11Y |

Popis**Prevedenie:**

Skrútené, zakrivené rezné hrany, ktoré umožňujú frézovanie spodných a horných hrán laminovaných plastov bez otrepuv.

Nedochádza k delaminácii, pretože sa súčasne používa ťahová a tlaková rezná hrana. Fréza musí byť používaná na stred k prierezu materiálu.

Technický opis

| | |
|--------------------------------------|----------------------|
| Posuv f_z pre orezávanie v GFK CFK | 0,1 mm |
| Ø rezných hrán D_c | 12 mm |
| Počet zubov Z | 6 |
| Rozsah rezania ťahavý L_A | 14 mm |
| Ø stopky D_s | 12 mm |
| Celková dĺžka L | 84 mm |
| Dĺžka britov L_c | 28 mm |
| Smer podávania | horizontálny a šikmý |
| Stopka | DIN 6535 HA s h6 |
| Tolerancia menovitého Ø | h10 |
| Rohový uhol úkosu | 90 Stupeň |
| Povrchová úprava | diamant |
| Rezný materiál | VHM |

| | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| Norma | Výrobná norma |
| Hĺbka záberu a_e pre frézovanie | 0,5×D pri obvodovom frézovaní |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Farebný krúžok | čierna |
| Druh produktu | Rohová fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V_c | Kód ISO |
|--------------------|--------|-------|---------|
| PVDF GF20 | vhodný | 200 | N |
| POM GF25 | vhodný | 190 | N |
| PA 66 GF30 | vhodný | 170 | N |
| PEEK GF30 | vhodný | 150 | N |
| PTFE CF25 | vhodný | 180 | N |
| PEEK CF30 | vhodný | 160 | N |
| Hybridy | vhodný | | |
| Honeycomb Sandwich | vhodný | 350 | N |
| GFK | vhodný | 190 | N |
| GRP, CFRP | vhodný | 190 | N |
| grafit | vhodný | 340 | N |
| mokrý maximum | vhodný | | |
| suché | vhodný | | |
| vzduch | vhodný | | |

Služby

Brúsenie stopky Typ HB

129100 HB