

HOLEX**Gombíkový magnet s ochrannou doskou, AlNiCo, Ø: 19mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085946 19
GTIN	4045197372895
Trieda položky	02A

Popis**Prevedenie:**

- Kruhový magnet s rozdelenou pridržiavacou plochou a otvorom.
- Magnetický materiál odolný voči teplote maximálne do 550 °C.

Použitie:

- Montáž do meracích zariadení s ukazovateľom.
- Upevnenie malých kovových predmetov.

Technický opis

Menovitá pridržná sila	19 N
Ø	19 mm
Výška	12,7 mm
Ø upeňovacieho otvoru	4,8 mm
maximálna tepelná odolnosť	550 °C
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Gombíkový magnet

