

**Garant****Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 7/16-14****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133350 7/16-14
GTIN	4045197074683
Trieda položky	11H

**Popis****Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	1,814 mm
Ø otvoru pod závit	9,4 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	11,11 mm
Chodov na palec	14
Norma	DIN 376
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D <sub>s</sub>	8 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	6,2 mm
Hĺbka závit	33,33 mm
Druh závit	UNC

Veľkosť závitú	7/16-14 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		