

**Garant****Predsadzovacia čelusť hladká 3/5 s povrchovou úpravou, pre typ: 80****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	361144 80
GTIN	4045197809520
Trieda položky	310

**Popis****Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.  
S povrchovou úpravou.

**Výhoda:**

**Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.**

**Vhodné pre:**

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.  
Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

**Technický opis**

Výška $h_1$	15 mm
Dĺžka $l_2$	9 mm
Výška $h_2$	17 mm
Výška čelusti $h$	20 mm
Dĺžka $l_1$	9 mm
Dĺžka čelustí $l$	12 mm

Šírka čelustí b	80 mm
vhodné pre farebný kód	Xpent0
vhodné pre farebný kód	Xpent1-2
Druh produktu	Čeluste pre zverák