

Garant**Predsadzovacia čelusť hladká 3/5 s povrchovou úpravou, pre typ: 125****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 361144 125 |
| GTIN | 4045197809537 |
| Trieda položky | 310 |

Popis**Prevedenie:****Dosadacia plocha 3 mm.**

Prvý upínací stupeň s výškou 3 mm. Druhý upínací stupeň s výškou 5 mm.
S povrchovou úpravou.

Výhoda:

Po otočení čeluste je k dispozícii druhý upínací stupeň.

Vhodné pre:

Nadstavbové čeluste č. 361124 – 361127, č. 361133 a č. 361135.
Stupňovité čeluste č. 361295 – 361296.

Technický opis

| | |
|-------------------|--------|
| Výška h_2 | 17 mm |
| Výška h_1 | 15 mm |
| Výška čelusti h | 20 mm |
| Dĺžka čelustí l | 12 mm |
| Dĺžka l_2 | 9 mm |
| Šírka čelustí b | 125 mm |
| Dĺžka l_1 | 9 mm |

| | |
|------------------------|--------------------|
| vhodné pre farebný kód | Xpent1-2 |
| Druh produktu | Čeluste pre zverák |