

**Garant****Strojný závitník HSS-E typ C 6H ľavý závit, bez povlaku, MF-LH: 10X1,25****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133010 10X1,25
GTIN	4045197585424
Trieda položky	11H

**Popis****Upozornenie:**

O optimálnu a presnú distribúciu rezného oleja sa stará **systém mikromazania GARANT**. Tým sa **eliminuje potreba prestavby na 8%ige emulziu**. Pozri č. 130100 veľ. S.

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	8,8 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø závit	10 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 374
Hĺbka závit	20 mm
Druh závit	MF-LH
Veľkosť závit	M10×1,25 LH

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 2xD pri priechodnom otvore
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	ľavé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		