

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, UNC: 3/4-10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133350 3/4-10
GTIN	4045197074713
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný hrubý závit ASME – B1.1.****Technický opis**

Chodov na palec	10
Ø závitu	19,05 mm
Stúpanie závitov	2,54 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø otvoru pod závit	16,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Hĺbka závitu	57,15 mm
Druh závitu	UNC

Technický list

Veľkosť závitu	3/4-10 UNC
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitu	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvora	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrý maximum	podmienene vhodný		