

Garant**Strojný závitník HSS-E, vaporizovaný, G: G3/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133325 G3/8
GTIN	4045197301543
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Silný lámač triesok.** Vodiaci závit s mazacími drážkami.**Výhoda:****Obzvlášť stabilný, optimálne samonavádzanie a žiadne dodatočné rezanie** pri spätnom chode.**Použitie:****Pre valcový rúrkový závit Whitworth** DIN-ISO 228/1 (nie pre spoje utesnené závitom).**Technický opis**

Ø otvoru pod závit	15,25 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,337 mm
Ø závit	16,66 mm
Chodov na palec	19
Počet napínacích drážok	3
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	9 mm
Hĺbka závit	49,98 mm

Velkosť závitů	G3/8
Povrchová úprava	vaporizovaný
Druh závitů	G
Vrcholový uhol závitů	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	modrá
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	podmienene vhodný	15	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	6	M
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		