

Garant**TK fréza Composite tlačný rez, diamant, Ø h10 DC: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209548 4
GTIN	4062406362379
Trieda položky	100

Popis**Prevedenie:**

Špecificky **dalej vyvinutý brit nástroje** pre optimálne obrábanie kompozitných materiálov. Konštrukčná dĺžka ako **DIN 6527 dlhá**.

Ľavotočivá špirála, **posuvný rez**. Materiál sa pritlačí o podložku. Veľmi vhodné na tenké materiály.

Technický opis

Ø stopky D_s	6 mm
Ø rezných hrán D_c	4 mm
Uhol sklonu zubov	8 Stupeň
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,08 mm
Dĺžka britov L_c	11 mm
Počet zubov Z	8
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	19 mm
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø vôle D_1	3,9 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v GFK CFK	0,021 mm

Celková dĺžka L	57 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Povrchová úprava	diamant
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Hĺbka záberu a_e pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	100	N
POM GF25	vhodný	100	N
PA 66 GF30	vhodný	100	N
PEEK GF30	vhodný	100	N
PTFE CF25	vhodný	100	N
PEEK CF30	vhodný	100	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	195	N
CFRP	vhodný	145	N
GRP, CFRP	vhodný	145	N
grafit	vhodný	200	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		