

**Garant****TK fréza Composite ťahaný rez, bez povlaku, Ø h10 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209540 6
GTIN	4062406362492
Trieda položky	100

**Popis****Prevedenie:**

Špeciálne **ďalej vyvinutá rezná hrana nástroja** na optimálne obrábanie kompozitných materiálov.

Dĺžka podobná dĺžke podľa **DIN 6527**.

Pravostranná špirála, **ťahací rez** na bežné použitie.

**Technický opis**

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Posuv $f_z$ pre drážkovacie frézy v GFK CFK	0,026 mm
Dĺžka britov $L_c$	13 mm
Šírka rohového skosenia pri 45°	0,12 mm
Ø vôle $D_1$	5,8 mm
Ø rezných hrán $D_c$	6 mm
Uhol sklonu zubov	8 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Celková dĺžka L	57 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Dĺžka výčnelku $L_1$ vrát. vôle	19 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň

Ø stopky D <sub>s</sub>	6 mm
Počet zubov Z	8
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Hĺbka záberu a <sub>e</sub> pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	80	N
POM GF25	vhodný	80	N
PA 66 GF30	vhodný	80	N
PEEK GF30	vhodný	80	N
PTFE CF25	vhodný	80	N
PEEK CF30	vhodný	80	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	165	N
CFRP	vhodný	120	N
GRP, CFRP	vhodný	120	N
grafit	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		