

Garant**TK fréza Composite ťahaný rez, bez povlaku, Ø h10 DC: 20mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	209540 20
GTIN	4062406362560
Trieda položky	100

Popis**Prevedenie:**

Špeciálne **dalej vyvinutá rezná hrana nástroja** na optimálne obrábanie kompozitných materiálov.

Dĺžka podobná dĺžke podľa **DIN 6527**.

Pravostranná špirála, **ťahací rez** na bežné použitie.

Technický opis

Celková dĺžka L	104 mm
Posuv f_z pre drážkovacie frézy v GFK CFK	0,043 mm
Tolerancia menovitého Ø	h10
Počet zubov Z	8
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	52 mm
Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Uhol sklonu zubov	8 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Ø vôle D_1	19,4 mm
Rohový uhol úkosu	45 Stupeň
Ø stopky D_s	20 mm
Dĺžka britov L_c	38 mm

Šírka rohového skosenia pri 45°	0,4 mm
Ø rezných hrán D _c	20 mm
Povrchová úprava	bez povlaku
Rezný materiál	VHM
Norma	DIN 6527
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1xD pri obvodovom frézovaní
Vnútorne chladenie	nie
Farebný krúžok	čierna
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
PVDF GF20	vhodný	80	N
POM GF25	vhodný	80	N
PA 66 GF30	vhodný	80	N
PEEK GF30	vhodný	80	N
PTFE CF25	vhodný	80	N
PEEK CF30	vhodný	80	N
Hybridy	vhodný		
Honeycomb Sandwich	vhodný	165	N
CFRP	vhodný	120	N
GRP, CFRP	vhodný	120	N
grafit	vhodný	180	N
mokrý maximum	vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		