

**Garant****Fazetková fréza GARANT Softcut® MTC, s otvorom, Uhol  $\gamma$ : 75Stupeň****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	215540 75
GTIN	4045197809728
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Robustná nástrčná fazetková fréza. Viacnásobne zovreté lôžka vymeniteľných doštičiek pre stabilizáciu rezu a preberanie vertikálnych a radiálnych síl.

**Použitie:**

Pre väčšie šírky zahlbovania na ocelových konštrukciách. Veľmi dobre vhodná na hrubovacie a polohrubovacie práce.

**Upozornenie:**

Hladké povrchy sa dosahujú pomocou otočných rezných platničiek č. 215321– 215398.  
Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. **211750 vel. 2,2** s čepeľou č. **674252 vel. 8IP**.

**Technický opis**

dosiahnuteľná dĺžka úkosu l	29,5 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Celková dĺžka $L_{celk}$	60 mm
dosiahnuteľná šírka úkosu b	7,6 mm
dosiahnuteľná výška úkosu h	28,5 mm
vhodná otočná rezná platnička	AP.T 1335..
efektívny počet rezných hrán $Z_{eff}$	3

Uhol $\gamma$	75 Stupeň
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
najväčší Ø D <sub>1</sub>	35 mm
najmenší Ø D	19 mm
Séria	Softcut®
Posuv zubu pri h <sub>max</sub>	0,11 mm
Počet otočných rezných platničiek	9
Prevedenie stopky	s otvorom
Členenie britov	nerovnaké
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Fazetková fréza

## Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky10-dielne	219826
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,2	211750 2,2