

Garant**Strojný závitník, nitridovaný, Tr: TR8X1,5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133490 TR8X1,5
GTIN	4045197533005
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Konštrukcia kompatibilná s NC**, s deleným strihom plášťa.**Nábeh:** ≈ 20 chodov. **S 25° ľavotočivou špirálou**, pravorezná.**Výhoda:****Nástroj je vhodný na reverzovanie.****Upozornenie:****Na použitie na synchronizovaných vretenách.**

Musí sa rezať s núteným stúpaním.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	6,6 mm
Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1,5 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	6 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Hĺbka závitů	9,9 mm
Veľkosť závitů	8
Povrchová úprava	nitridovaný
Druh závitů	TR

Vrcholový uhol závitů	30 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Norma	Výrobná norma
Tolerančná trieda	DIN 103 7H
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	7	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	5	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	3	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	3	M
GG(G)	vhodný	7	K
CuZn	vhodný	7	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		