

HOLEX**Strojný závitník, bez povlaku, UNF: 1-12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133402 1-12
GTIN	4045197594853
Trieda položky	12H

Popis**Prevedenie:****S lámačom triesok.****Použitie:****Pre jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.****Technický opis**

Ø závit	25,4 mm
Ø otvoru pod závit	23,25 mm
Počet rezných hrán Z	4
Chodov na palec	12
Počet napínacích drážok	4
Norma	DIN 374
Rezný materiál	HSS E
Ø stopky D _s	18 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm
Hĺbka závit	76,2 mm
Stúpanie závitov	2,117 mm
Druh závit	UNF

Veľkosť závitú	1-12 UNF
Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		