

Garant**Strojný závitník, nitridovaný, Tr: TR14X3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133490 TR14X3
GTIN	4045197533043
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Konštrukcia kompatibilná s NC**, s deleným strihom plášťa.**Nábeh:** ≈ 20 chodov. **S 25° ľavotočivou špirálou**, pravorezná.**Výhoda:****Nástroj je vhodný na reverzovanie.****Upozornenie:****Na použitie na synchronizovaných vretenách.**

Musí sa rezať s núteným stúpaním.

Technický opis

Počet rezných hrán z	3
Otvor jadra-Ø	11,25 mm
Počet upínacích drážok	3
Rozstup závitů	3 mm
Hriadel'Ø D _s	10 mm
Celková dĺžka L	145 mm
Stopka štvorcová □	8 mm
Hĺbka závitů	16,87 mm
Veľkosť závitů	14
Povrchová úprava	nitridovaný
Typ závitů	TR

Uhly okrajov	30 Stupeň
Rezný materiál	HSS E
Štandard	Výrobná norma
Trieda tolerancie	DIN 103 7H
Driek	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pre typ otvoru	až 1,5xD pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Typ nástroja závitu	Strojový závitník pre synchronne obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Typ výrobku	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	7	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	7	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	5	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	3	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	3	M
GG(G)	vhodný	7	K
CuZn	vhodný	7	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		