

Garant**Strojný závitník krátky, bez povlaku, M: M4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134650 M4
GTIN	4045197075697
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:**

Vďaka **krátkej stopke menej vyčnieva, a preto je stabilnejší.**

Technický opis

Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,7 mm
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	4 mm
Ø otvoru pod závit	3,3 mm
Norma	DIN 352
Ø stopky D _s	4,5 mm
Celková dĺžka L	45 mm
Ø stopka štvorhranu	3,4 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	8 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M4
Povrchová úprava	bez povlaku

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		