

Garant**Strojný závitník, bez povlaku, M: M18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134600 M18
GTIN	4045197075536
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****Stabilné vyhotovenie s 15 – 20° pravotočivou špirálou.**

Veľ. M2,6 so starým profilom DIN.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	4
Ø otvoru pod závit	15,5 mm
Ø závit	18 mm
Počet napínacích drážok	4
Stúpanie závitov	2,5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	14 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø stopka štvorhranu	11 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	36 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M18

Povrchová úprava	bez povlaku
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	D
Uhol sklonu zubov	15-20 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		