

Garant**Pružný upínač variabilný, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	360064 1
GTIN	4045197816115
Trieda položky	310

Popis**Prevedenie:**

- **Oceľové základné teleso s integrovaným plným oceľovým kuželom.**
- **Mechanický zverný mechanizmus.**
- **Utiahnutím bočnej upínacej skrutky sa komponent axiálne vtiahne a upne pomocou príslušného upínacieho čapu prostredníctvom 2 upínacích klinov.**
- **Upevnenie je možné pomocou úpiniek, drážkových T-kameňov alebo upínacieho systému s nulovým bodom prostredníctvom upínacieho čapu č. 360066.**
- **Otvor pre upínací systém s nulovým bodom je už k dispozícii.**

Prestavenie výšky so stúpaním 3 mm na otáčku. Maximálna dráha prestavenia 25 mm. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je dôležitou funkciou moderných výrobných systémov, najmä v automatizovanej výrobe. Vďaka špeciálnemu kontaktnému rozhraniu zabezpečuje presnú a spoľahlivú opakovateľnosť nulového bodu. Pneumatická upínacia sila systému bezpečne drží obrobky v požadovanej polohe, čo umožňuje rýchlu a presnú výmenu obrobkov bez nutnosti ich premiestňovania. Tým sa znižuje náročnosť nastavenia a zvyšuje sa produktivita. Upínanie v nulovom bode systému GARANT ZeroClamp je nevyhnutné pre efektívne výrobné procesy. Zistite viac o inovatívnej technológii GARANT ZeroClamp a optimalizujte svoju výrobu.

Použitie:

Jednoduché a presné polohovanie na stole stroja. Upínanie komplexných komponentov, napr. vo výrobe foriem.

Na vyrovnávanie deformovaných komponentov.

Zvláštne príslušenstvo:

Upínací čap č. 360025 pre veľ. 120, momentový kľúč č. 656050 veľ. 60, výškový prvok č. 360068.

Technický opis

Výška upínania	125 - 150 mm
Dĺžka L	144 mm
Vonkajší Ø D	80 mm
Typ	1
Krútiaci moment	10 Nm
Šírka B	99 mm
Séria	ZeroClamp
Druh produktu	Upínací prvok