


**Garant****Rohová fréza na hliník, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 40/3****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211759 40/3
GTIN	4062406681777
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

**Pozor!:**

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) a 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

**Upozornenie:**

**Odporúčaný krútiaci moment** na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

**Technický opis**

Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	78 mm
Vítacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	70 mm
Ø rezných hrán $D_c$	40 mm
Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	9 mm
Počet rezných hrán Z	3

Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505
Dĺžka rampy $L$ pre $\alpha_{\text{max}}$	27,56 mm
Uhol rampy $\alpha_{\text{max}}$	3,12 Stupeň
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 4 (15IP)
Ø polohovacieho otvoru	16 mm
Ø $D_3$	30 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia $k$	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza