


Garant**Rohová fréza na hliník, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	211759 80/5
GTIN	4062406681845
Trieda položky	210

Popis**Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

Pozor!:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU (r = 5,0 mm) a 211777 ALU (r = 6,0 mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

Upozornenie:

Odporúčaný krútiaci moment na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	5
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 5 (15IP)
Vŕtacie cirkulárové frézy Ø D _{min}	150 mm
Ø rezných hrán D _c	80 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505

Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	158 mm
Vrtacie cirkulárové frézy a_p	7,6 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Uhol rampy α_{\max}	1,27 Stupeň
Dĺžka rampy L pre α_{\max}	67,56 mm
\varnothing polohovacieho otvoru	27 mm
$\varnothing D_3$	70 mm
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza