

**Garant****Rohová fréza na hliník, so závitom, Ø D / počet čepielok Z: 32/2**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Trieda položky	210

## Popis

**Prevedenie:**

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

**Pozor!:**

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) a 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

**Upozornenie:**

**Odporúčaný krútiaci moment** na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

## Technický opis

Vítacie cirkulárové frézy $a_p$	8 mm
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Počet rezných hrán Z	2
Uhol rampy $\alpha_{\max}$	4,39 Stupeň
Montážny závit M	M16
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	35 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505
Vítacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	17 mm
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	32 mm
Dĺžka rampy L pre α <sub>max</sub>	19,56 mm
Ø D <sub>2</sub>	29 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 4 (15IP)
Ø D <sub>3</sub>	22 mm
Prevedenie stopky	so závitom
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza