

**Garant**
**Rohová fréza na hliník, Valcová stopka, Ø D / počet čepielok Z: 32/2**


## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	211755 32/2
GTIN	4062406681890
Trieda položky	210

## Popis

### Prevedenie:

Vysoko výkonný frézovací systém pre vysoké rezné rýchlosti. Absolútne presné uloženie otočnej platničky. Extrémna torzná tuhosť vďaka optimalizovanej ochrane proti odstredivej sile.

### Pozor!:

Pred použitím otočnej reznej platničky č. 211776 ALU ( $r = 5,0$  mm) a 211777 ALU ( $r = 6,0$  mm) sa musia upraviť sedlá otočných platničiek nosiča.

### Upozornenie:

**Odporúčaný krútiaci moment** na upevnenie upínacích skrutiek č. 219878 4 a 219878 5 je **3,2 Nm**.

## Technický opis

Uhol rampy $\alpha_{\max}$	4,39 Stupeň
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	8 mm
Počet rezných hrán Z	2
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219878 4 (15IP)
Dĺžka výčnelku $L_1$	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	ZDHT 1505
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\min}$	54 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{\max}$	19,56 mm

Ø rezných hrán $D_c$	32 mm
Ø stopky $D_s$ h6	32 mm
Celková dĺžka $L_{celk}$	100 mm
Ø $D_3$	22 mm
Prevedenie stopky	Valcová stopka
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Vnútorne chladenie	áno
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Rohová fréza