

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260932 16/11
GTIN	4062406677268
Trieda položky	21T

Technický opis

Dĺžka hlavy L ₁	31 mm
Odsadenie stredu L ₃	9,2 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Ø stopky D _s	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Celková dĺžka L	180 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	18 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A16Q STFCR/L11
Výška upínania L ₂	15 mm
Séria	GARANT Master Alu
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč