

Garant**TK krátky stupňovitý vrták na otvory pod závit 90°, TiAlN, pre závit: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	125050 M8
GTIN	4045197064912
Trieda položky	11E

Popis**Prevedenie:**

Veľmi stabilný – dĺžka stupňa podľa DIN 8378. Presná súosovosť vďaka **malým toleranciam obvodovej hádzavosti** medzi vrtacím a zahlbovacím Ø.

Použitie:

Vhodný najmä na NC stroje a automaty. Na závitové jadrové otvory podľa DIN 336 list 1 so zahĺbením 90°. Nasledujúci závitník vďaka tomu nenarezáva ostrý okraj otvoru.

Veľkosti **F: otvorov pod závit** na nasledujúci **tvárovací závitník**.

Technický opis

Posuv f v oceli < 1100 N/mm ²	0,11 mm/ot,
Ø D ₂ 2. schodík s úkosom h8	9 mm
Dĺžka napínacích drážok L _c	47 mm
Ø D ₁ 1. schodík s úkosom h8	6,8 mm
pre závit	M8
Ø stopky D _s	10 mm
Celková dĺžka L	89 mm
Vnútorne chladenie	nie
Počet zubov Z	2
Veľkosť schodíka L ₁ 1. schodík	21 mm
Povrchová úprava	TiAlN
Rezný materiál	VHM

Norma	DIN 8378
Typ	N
Tolerancia menovitého \varnothing	h8
Uhol špičky	140 Stupeň
Stopka	DIN 6535 HA s h6
Uhol úrovne zahĺbenia	90 Stupeň
Tolerancia stopky	h6
Farebný krúžok	bez
Použitie pri type otvora	pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu	Stupňovitý vrták

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	podmienene vhodný	260	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	180	N
Hliník > 10 % si	vhodný	180	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	90	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	60	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	35	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	35	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	30	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	25	S
GG(G)	podmienene vhodný	110	K
CuZn	vhodný	180	N
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		
suché	podmienene vhodný		

