

Garant**Strojný závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M5****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134980 M5
GTIN	4045197446244
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****všetky veľkosti = DIN 376 (= Ø stopky zúžený) – na väčšie hĺbky obrábania.****Technický opis**

Stúpanie závitov	0,8 mm
Ø otvoru pod závit	4,2 mm
Počet napínacích drážok	3
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	5 mm
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	3,5 mm
Celková dĺžka L	70 mm
Ø stopka štvorhranu	2,7 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	15 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M5
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		