

Garant**Rádiusová fréza, stopka Weldon, Typ: 2****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	216825 2
GTIN	4062406706425
Trieda položky	210

Popis**Použitie:**

Na výrobu konvexných polomerov na súčiastkach. Štíhly a kompaktný dizajn umožňuje širokú škálu aplikácií a je obzvlášť vhodný na použitie v hlbokých dutinách.

Technický opis

Skrutka pre vymeniteľné doštičky	219879 1 (TX15; 3Nm)
vhodná otočná rezná platnička	216841 3 - 5
Vnútorne chladenie	nie
Celková dĺžka L_{celk}	120 mm
Počet rezných hrán Z	2
Dĺžka výčnelku L_1	35 mm
minimálny polomer	3 mm
Maximálny \varnothing	22 mm
\varnothing stopky D_s	20 mm
maximálny polomer	5 mm
Polomerové frézovanie	dopredu
Prevedenie stopky	stopka Weldon
Výmena nástrojov	PowerCard

Druh produktu

Kopírovacie frézy

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený
uťahovací moment 3,0

211750 3,0