

Garant**Strojný závitník DIN 376, vaporizovaný, M: M10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	134980 M10
GTIN	4045197446275
Trieda položky	11H

Popis**Prevedenie:****všetky veľkosti = DIN 376 (= Ø stopky zúžený) – na väčšie hĺbky obrábania.****Technický opis**

Stúpanie závitov	1,5 mm
Ø otvoru pod závit	8,5 mm
Ø závit	10 mm
Počet rezných hrán Z	3
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 376
Ø stopky D _s	7 mm
Celková dĺžka L	100 mm
Ø stopka štvorhranu	5,5 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Rezný materiál	HSS E
Hĺbka závit	30 mm
Druh závit	M
Veľkosť závit	M10
Povrchová úprava	vaporizovaný

Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 3xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre konvenčné obrábanie
Farebný krúžok	bez
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	podmienene vhodný	13	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
CuZn	podmienene vhodný	13	N
Olej	vhodný		
mokrú maximum	podmienene vhodný		