

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 10/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260933 10/11
GTIN	4062406711023
Trieda položky	21T

Technický opis

Odsadenie stredu L ₃	6,2 mm
Výška upínania L ₂	9 mm
Ø stopky D _s	10 mm
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Držiak ISO-kód	A10K STFCCR/L11
Veľkosť doštičiek	11 mm
Dĺžka hlavy L ₁	22 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 1102..
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	12 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorné chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč