

**Garant****Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 16/11 mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261128 16/11
GTIN	4062406711061
Trieda položky	21T

**Technický opis**

Odsadenie stredu L <sub>3</sub>	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	31 mm
Celková dĺžka L	180 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Držiak ISO-kód	A16Q SVUBR/L11
Minimálny priemer predvrtania D <sub>min</sub>	20 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	16 mm
Séria	GARANT Master Alu
Výška upínania L <sub>2</sub>	15 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3xD
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč