

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 25/16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261129 25/16
GTIN	4062406711115
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	23 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	31 mm
Ø stopky D _s	25 mm
Dĺžka hlavy L ₁	40 mm
Odsadenie stredu L ₃	17 mm
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Veľkosť doštičiek	16 mm
Držiak ISO-kód	A25R SVUBR/L16
Celková dĺžka L	200 mm
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1604..
Séria	GARANT Master Alu
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 8
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč