

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Turn z ocele, špirálová, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 20/11 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	261319 20/11
GTIN	4062406711139
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	18 mm
Séria	GARANT Master Alu
vhodná otočná rezná platnička	VC.. 1103..
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	A20R SVUCR/L11
Dĺžka hlavy L ₁	36 mm
Celková dĺžka L	200 mm
Ø stopky D _s	20 mm
Odsadenie stredu L ₃	13 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	24 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé
Vnútorňá hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorňé chladenie	áno

Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč