

**Garant**

**Tekutý ošetrojúci prostriedok, 5 l Oceľ, nehrdzavejúca oceľ, Politúra s vysokým leskom, Typ: SHINY**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	501655 SHINY
GTIN	4062406372897
Trieda položky	58F

**Popis****Prevedenie:**

Do vibračných dokončovacích strojov sa počas mokrého procesu pridávajú **zlúčeniny** (tekuté alebo práškové ošetrovacie činidlá). **Zvyšujú brúsny výkon a čistia obrobky a brusivo.**

S **ochranu proti korózii** pre všetky železné kovy.

**Použitie:**

Zmes pridajte do procesnej vody v nádrži na vodu len v špecifikovanom dávkovaní. Odmerka dodávaná s vibračným dokončovacím strojom uľahčuje správne dávkovanie.

**Upozornenie:**

Nie je k dispozícii vo všetkých krajinách. Expresné doručenie nie je možné.

**Technický opis**

vhodné pre	ocel, ušľachtilá ocel – politúra s vysokým leskom
Hodnota pH	7,6 %
Dávkovanie	5 - 7 %

Obsah	5 l
Atribút Názov produktu	Politúra s vysokým leskom
Druh produktu	ošetrujúci prostriedok

## Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Alu mg	podmienene vhodný		
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
CuZn	podmienene vhodný		
Uni	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		