

**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 2-56****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 133375 2-56 |
| GTIN | 4062406373467 |
| Trieda položky | 12I |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-Es povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Veľkosť závit | 2-56 UNC |
| Ø stopky D _s | 2,8 mm |
| Celková dĺžka L | 45 mm |
| Chodov na palec | 56 |
| Ø stopka štvorhranu | 2,1 mm |
| Hĺbka závit | 6,54 mm |
| Ø otvoru pod závit | 1,85 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Počet rezných hrán Z | 2 |
| Stúpanie závitov | 0,453 mm |
| Počet napínacích drážok | 2 |
| Norma | DIN 371 |
| Ø závit | 2,18 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Druh závitů | UNC |
| Séria | Pro Tap |
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitů | 60 Stupeň |
| Tolerančná trieda | 2B |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3×D pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | zelená |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 24 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 25 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 10 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 24 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 8 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 8 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 15 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrý maximum | vhodný | | |

