

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNF: 10-32****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133425 10-32
GTIN	4062406373474
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-E s povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Na jednotný jemný závit UNF ASME-B1.1.

Technický opis

Rezný materiál	HSS E
Počet napínacích drážok	3
Stúpanie závitov	0,794 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Norma	DIN 371
Veľkosť závit	10-32 UNF
Celková dĺžka L	70 mm
Chodov na palec	32
Počet rezných hrán Z	3
Ø závit	4,83 mm
Hĺbka závit	14,49 mm
Ø otvoru pod závit	4,1 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm

Druh závitů	UNF
Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

