

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 12X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 132925 12X1 |
| GTIN | 4062406374020 |
| Trieda položky | 12I |

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. **Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

Technický opis

| | |
|-------------------------|----------|
| Počet rezných hrán Z | 4 |
| Norma | DIN 374 |
| Hĺbka závit | 36 mm |
| Druh závit | MF |
| Tolerančná trieda | ISO 2 6H |
| Ø stopky D _s | 9 mm |
| Počet napínacích drážok | 4 |
| Veľkosť závit | M12×1 |
| Ø závit | 12 mm |
| Ø stopka štvorhranu | 7 mm |
| Celková dĺžka L | 100 mm |
| Stúpanie závitov | 1 mm |
| Rezný materiál | HSS E |
| Ø otvoru pod závit | 11 mm |

| | |
|--------------------------|---|
| Povrchová úprava | TiN |
| Vrcholový uhol závitú | 60 Stupeň |
| Závit-norma | DIN 13 |
| Forma nábehu | B |
| Stopka | Valcová stopka s h9 |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Použitie pri type otvoru | až 3xD pri priechodnom otvore |
| Smer rezania | pravé |
| Druh závitového náradia | Strojový závitník pre dynamické obrábanie |
| Farebný krúžok | zelená |
| Séria | Pro Tap |
| Druh produktu | Závitník |

Údaje o užívatelovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Hliníkové plasty | vhodný | 24 | N |
| Alu (krátke rezanie) | vhodný | 25 | N |
| Hliník > 10 % si | vhodný | 10 | N |
| Oceľ < 500 N/mm ² | vhodný | 24 | P |
| Oceľ < 750 N/mm ² | vhodný | 20 | P |
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | 15 | P |
| Oceľ < 1100 N/mm ² | podmienene vhodný | 8 | P |
| INOX < 900 N/mm ² | vhodný | 8 | M |
| CuZn | podmienene vhodný | 15 | N |
| Uni | vhodný | | |
| Olej | vhodný | | |
| mokrú maximum | vhodný | | |

