

Garant**GARANT strojový závitník Master Tap HSS-E-PM extra dlhý typ C 6HX DIN 376, AlTiX, M: M8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	136168 M8
GTIN	4062406719081
Trieda položky	111

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník, určený na použitie v širokom spektre materiálov s vysokou procesnou spoľahlivosťou.

- **Rezný materiál HSS-E-PM pre maximálnu odolnosť proti opotrebeniu.**
- **Znížené hodnoty trenia vďaka novému vysokoúčinnému povlaku.**
- **Špeciálna geometria na optimálne odvádzanie triesok.**

S extra dlhou stopkou.

Všetky veľkosti so stopkou podľa DIN 376 (= Ø stopky zúžený). Vďaka tomu je vhodný do väčších pracovných hĺbok.

Výhoda:

Veľmi vhodný na rezanie na ťažko prístupných miestach.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	6,8 mm
Celková dĺžka L	180 mm
Norma	Výrobná norma
Počet napínacích drážok	3
Hĺbka závit	20 mm
Ø závit	8 mm
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Stúpanie závitov	1,25 mm

Druh závitů	M
Rezný materiál	HSS E PM
Počet rezných hran Z	3
Ø stopky D _s	6 mm
Velikost závitů	M8
Toleranční třída	ISO 2X 6HX
Povrchová úprava	AlTiX
Vrcholový uhol závitů	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Uhol sklonu zubů	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorné chladienie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Master Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	28	N
Hliník > 10 % si	vhodný	16	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	10	P

Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	6	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	6	M
GG(G)	vhodný	16	K
CuZn	vhodný	16	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrý maximum	vhodný		