

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E 6H, TiN, MF: 8X1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	132925 8X1
GTIN	4062406373993
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov. Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.

Technický opis

Počet rezných hrán Z	3
Stúpanie závitov	1 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Ø závit	8 mm
Tolerančná trieda	ISO 2 6H
Ø otvoru pod závit	7 mm
Hĺbka závit	24 mm
Celková dĺžka L	90 mm
Počet napínacích drážok	3
Norma	DIN 374
Ø stopka štvorhranu	4,9 mm
Veľkosť závit	M8×1
Rezný materiál	HSS E
Druh závit	MF

Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Závit-norma	DIN 13
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Séria	Pro Tap
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívatelovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		

