

HOLEX**Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E, TiN, UNC: 1/2-13****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	133375 1/2-13
GTIN	4062406374273
Trieda položky	12I

Popis**Prevedenie:**

Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap. Odolné vyhotovenie pre širokú škálu materiálov.
Zlepšený rezný materiál HSS-Es povrchovou úpravou TiN, ktorá znižuje trenie.

Použitie:

Pre jednotný hrubý závit UNC ASME – B1.1.

Technický opis

Ø otvoru pod závit	10,8 mm
Počet napínacích drážok	3
Ø stopky D _s	9 mm
Hĺbka závit	38,1 mm
Celková dĺžka L	110 mm
Ø stopka štvorhranu	7 mm
Stúpanie závitov	1,95 mm
Chodov na palec	13
Rezný materiál	HSS E
Ø závit	12,7 mm
Druh závit	UNC
Počet rezných hrán Z	3

Veľkosť závitú	1/2-13 UNC
Norma	DIN 376
Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Vrcholový uhol závitú	60 Stupeň
Tolerančná trieda	2B
Forma nábehu	B
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	až 3×D pri priechodnom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný