


HOLEX**DCMT 070202, Typ: HBT020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260363 HBT020
GTIN	4062406720018
Trieda položky	22D

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 070202
Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	120 - 330 m/min
Povrchová úprava	TiCN
Počet výmien/rezných hrán	2
Hĺbka rezu a_p	0,4 - 1,5 mm
Hlavné použitie	P
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Posuv f	0,1 - 0,3 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Rezný materiál	HM
Lamač triesok	PF

Typ	HBT020
Uhlový Polomer	0,2 mm
Druh produktu	Otočná rezná platnička na sústruženie