

HOLEX**DCMT 11T302, Typ: HBT130****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260377 HBT130
GTIN	4062406720049
Trieda položky	22D

Technický opis

Počet výmien/rezných hrán	2
Uhlový Polomer	0,2 mm
Hlavné použitie	M
Podmienka rezu	lahko prerušovaný
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	DCMT 11T302
Povrchová úprava	TiCN
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	Dokoncovanie
Hĺbka rezu a_p	0,1 - 1 mm
Typ	HBT130
Posuv f	0,05 - 0,2 mm/ot,
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 220 m/min
Lamač triesok	MF
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie