

**HOLEX****Strojový závitník HOLEX Pro Tap HSS-E typ C, TiN, G: G5/8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	137806 G5/8
GTIN	4062406374754
Trieda položky	12I

**Popis****Prevedenie:**

**Univerzálny závitník HOLEX Pro Tap.** Robustné prevedenie pre široké spektrum materiálov.  
**Zlepšený rezný materiál HSS-E s povlakom TiN znižujúcim trenie.**

**Použitie:**

**Na cylindrický Whitworthov závit DIN-ISO 228/1 (nie na spoje utesnené závitom).**

**Technický opis**

Počet rezných hrán Z	4
Počet napínacích drážok	4
Ø otvoru pod závit	21 mm
Stúpanie závitov	1,814 mm
Celková dĺžka L	125 mm
Ø závitu	22,91 mm
Hĺbka závitu	57,28 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	18 mm
Rezný materiál	HSS E
Veľkosť závitu	G5/8
Chodov na palec	14
Ø stopka štvorhranu	14,5 mm

Séria	Pro Tap
Povrchová úprava	TiN
Druh závitu	G
Vrcholový uhol závitu	55 Stupeň
Norma	DIN 5156
Forma nábehu	C
Uhol sklonu zubov	40 Stupeň
Stopka	Valcová stopka s h9
Vnútorne chladenie	nie
Použitie pri type otvoru	do 2,5xD pri slepom otvore
Smer rezania	pravé
Druh závitového náradia	Strojový závitník pre dynamické obrábanie
Farebný krúžok	zelená
Druh produktu	Závitník

## Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	24	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	25	N
Hliník > 10 % si	vhodný	10	N
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	24	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	20	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	15	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	8	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	8	M
CuZn	podmienene vhodný	15	N
Uni	vhodný		
Olej	vhodný		

mokrý maximum

vhodný