

Garant

**Frézovacia doštička na oddelovanie, vysoký počet rezných hrán, HB7720,
Šírka frézy A: 1,5mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	217344 1,5
GTIN	4062406729684
Trieda položky	21C

Popis**Prevedenie:**

Pri obzvlášť vysokých rýchlostiach posuvu. Ideálne na efektívnu sériovú výrobu.

Technický opis

Šírka frézy A	1,5 mm
maximálna hĺbka rezu S_{max}	6,4 mm
Typ	HB7720
Vonkajší \varnothing D	22 mm
Typ	P16
Počet rezných hrán Z	9
Druh produktu	Rezná doštička pre kruhové frézovanie

Údaje o uživateli

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliníkové plasty	vhodný	500	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	250	N
Oceľ < 500 N/mm ²	vhodný	250	P
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	vhodný	120	P
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný	100	P
Oceľ < 55 HRC	vhodný	60	H
Oceľ < 60 HRC	vhodný	45	H
Oceľ < 65 HRC	vhodný	35	H
Oceľ < 67 HRC	vhodný	30	H
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	120	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	120	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	80	S
GG(G)	vhodný	180	K
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
suché	vhodný		