

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 16/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250624 16/11
GTIN	4062406728922
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Veľkosť stopky	16 mm
Celková dĺžka L	85 mm
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Pružina	259046 5
Podložka	259031 44
Klinok	259015 16
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	PDJNR/L 1616X11
Skrutka klinku	259018 16
Séria	Master Eco

Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Funkčná šírka L ₄	20 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak