

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251404 20/16
GTIN	4062406734183
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Upínacia príložka	259038 20
Podložka	259033 9
Veľkosť stopky	20 mm
Držiak ISO-kód	MTJNR/L 2020X16
Séria	Master Eco
vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Skrutka na úpinku	259021 6
Celková dĺžka L	95 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm

Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Kolík	259049 8
Veľkosť doštičiek	16 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500