


**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251405 25/16
GTIN	4062406736194
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Séria	Master Eco
Kolík	259049 8
Držiak ISO-kód	MTJNR/L 2525X16
Veľkosť stopky	25 mm
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Skrutka na úpinku	259021 6
Podložka	259033 9
Upínacia príložka	259038 20
Celková dĺžka L	105 mm

vhodná otočná rezná platnička	TN.. 1604..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	35 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 3	674242 3
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny ťahovací moment 500	659957 500