

Garant**TK hrubovacia fréza s vnútorným chladením GARANT Master Alu SlotMachine HPC/TPC, DLC, Ø e8 DC: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	205267 6
GTIN	4062406377397
Trieda položky	11X

Popis**Prevedenie:**

Na hrubé zaobchádzanie.

Špeciálne brúsenie na obrábanie neželezných kovov. Výrazné zníženie množstva triesok vďaka cielenej redukcii, ktoré sa dosahuje pomocou **špeciálnej geometrie reznej hrany**.

Zlepšený odvod triesok vďaka centrálnemu vnútornému chladeniu.

Upozornenie:

Tvar **HB** objednávajte s č. **205268**.

h_{max} : Hodnoty uvedené v tabuľke predstavujú maximálne hodnoty.

ae_{max} je $0,2 \times D$ pre obrábanie TPC.

Technický opis

Dĺžka britov L_c	18 mm
Zaoblenie rohu r_v	0,2 mm
Ø vôle D_1	5,5 mm
Dĺžka výčnelku L_1 vrát. vôle	24 mm
Ø rezných hrán D_c	6 mm
Uhol sklonu zubov	35 Stupeň
Posuv f_z pre orezávanie v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,1 mm
Kvalita vyváženia so stopkou	G 2,5 s HA
Stopka	DIN 6535 HA s h6

Smer podávania	horizontálny, šikmý a vertikálny
Celková dĺžka L	62 mm
Ø stopky D _s	6 mm
Počet zubov Z	3
Tolerancia menovitého Ø	e8
Posuv f _z pre drážkovacie frézy v hliníku dávajúcom krátke triesky	0,08 mm
Séria	Master Alu
Povrchová úprava	DLC
Rezný materiál	VHM
Norma	Výrobná norma
Frézovací profil	WR
Vlastnosť špirálového uhla	nerovnaké
Členenie britov	nerovnaké
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	1×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,5×D pri obvodovom frézovaní
Hĺbka záberu a _e pre frézovanie	0,2×D
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	TPC
Farebný krúžok	žltá
Druh produktu	Rohová fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Hliník	vhodný	450	N
Alu (krátke rezanie)	vhodný	400	N
Hliník > 10 % si	vhodný	380	N
PA 66	podmienene vhodný	120	N

PEEK	podmienenene vhodný	100	N
Cu	vhodný	160	N
CuZn	vhodný	200	N
mokrú maximum	vhodný		
vzduch	vhodný		