

**Garant****Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251696 25/16
GTIN	4062406734633
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	40 mm
Skrutka pre podložku	259027 7
Séria	Master Eco
Skrutka na úpinku	259021 7
Upínacia príložka	259038 19
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	32 mm
Podložka	259033 10
Držiak ISO-kód	MVJNR/L 2525X16
Veľkosť doštičiek	16 mm

Celková dĺžka L	110 mm
Veľkosť stopky	25 mm
vhodná otočná rezná platnička	VN.. 1604..
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka na úpinku Typ 7	259021 7
Skrutka pre podložku Typ 7	259027 7
Bit Precision pre šesťhran, 1/4 palca E 6,3 Šesťhran 2	674242 2
Upínacia príložka Typ 19	259038 19
Podložka Typ 1	259031 1
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659957 500