

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251922 20/08
GTIN	4062406734664
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Kolík	259049 7
Séria	Master Eco
Podložka	259033 6
Upínacia príložka	259038 18
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Skrutka na úpinku	259021 6
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť stopky	20 mm

Velkosť doštičiek	8 mm
Držiak ISO-kód	MWLNRL 2020X08
Celková dĺžka L	95 mm
Norma	Výrobná norma
Druh použitia	pravé
Vnútorné chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak