

**Garant****sústružnícky držiak eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	250601 20/11
GTIN	4062406734800
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

S vnútorným prívodom chladiacej kvapaliny k reznej hrane. Chladienie pomocou presných dýz cielene a efektívne znižuje tepelné zaťaženie, pretože prúd chladiacej kvapaliny je optimálne zarovnaný medzi trieskou a reznou hranou. Pre vyššiu produktivitu, dlhšiu životnosť nástrojov a vyššiu spoľahlivosť procesu.

S chladením voľných plôch.

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny je možný len v spojení s upínačmi systému GARANT eco č. 319001 – 319886 alebo pri dĺžke stopky < 125 mm dodatočne možné ja č. 317900.

**Technický opis**

Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	34 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Držiak ISO-kód	DDJNR/L 2020K11
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Čelusť, skrutka, pružina	259036 11
vhodná otočná rezná platnička	DN.. 1104..
Skrutka pre podložku	259027 2
Celková dĺžka L	125 mm

Podložka	259033 3
Séria	Eco
Druh použitia	ľavé
Norma	DIN ISO 5610
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak

## Príslušenstvo

Skrutka pre podložku Typ 3	259027 3
Podložka Typ 1	269007 1
Bit Precision pre Torx®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Momentový skrutkovačso stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele Maximálny uťahovací moment 500	659906 500